

Bộ giữ cho giắc hút ESH-HD-4-QS

Số bộ phận: 189239

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Bù chiều cao Giắc hút có giá đỡ	6 mm
Chiều rộng định mức	5 mm
Khối lượng	0.678 cm ³
Vị trí lắp đặt	dọc
Cấu trúc xây dựng	Cổng nối bên hông có bù chiều cao
Phân bố Giắc hút có giá đỡ	Kích thước 4
Môi chất vận hành	khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-A1-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	45 g
Kiểu gắn	với đai ốc khóa
Độ gắn cổng nối	M6
Giắc hút chân không	QS-6
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phốt	NBR Thép
Vật liệu gá	Nhôm Đồng thau, mạ niken POM Thép tôi luyện thép hợp kim