

# Bộ giữ cho giác hút ESH-HE-3-G1/8

Số bộ phận: 189255

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                       | Giá trị                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Chiều rộng định mức            | 3 mm                                         |
| Khối lượng                     | 0.106 cm <sup>3</sup>                        |
| Vị trí lắp đặt                 | bất kì                                       |
| Cấu trúc xây dựng              | Cổng nối chân không bên trên                 |
| Phân bố Giác hút có giá đỡ     | Kích thước 3                                 |
| Môi chất vận hành              | khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: ∞ -] |
| Lớp chống ăn mòn KBK           | 1 - ứng suất ăn mòn thấp                     |
| Tuân thủ LABS                  | VDMA24364-A1-L                               |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 °C...60 °C                               |
| trọng lượng sản phẩm           | 11 g                                         |
| Kiểu gắn                       | với ren ngoài<br>Qua cổng nối chân không     |
| Độ gắn cổng nối                | M4                                           |
| Giác hút chân không            | G1/8                                         |
| Ghi chú vật liệu               | Tuân thủ RoHS                                |
| Vật liệu của phốt              | Hợp kim nhôm rèn<br>NBR<br>POM<br>Thép       |
| Vật liệu gá                    | Thép tôi luyện                               |