

Bộ giữ cho giác hút
ESH-HF-3-M14X1
Số bộ phận: 189262

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Bù chiều cao Giác hút có giá đỡ	6 mm
Chiều rộng định mức	3.3 mm
Khối lượng	0.4 cm ³
Vị trí lắp đặt	dọc
Cấu trúc xây dựng	Cổng nối chân không bên trên có bù chiều cao
Phân bố Giác hút có giá đỡ	Kích thước 3
Môi chất vận hành	khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-A1-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	54 g
Kiểu gắn	với ren ngoài Qua cổng nối chân không
Đồ gắn cổng nối	M4
Giác hút chân không	M14x1
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phốt	NBR POM
Vật liệu gá	Thép tôi luyện