


Cáp dẹt
KASI-1,5-Y-100
Số bộ phận: 18940

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
trọng lượng sản phẩm	71 g
Dải điện áp hoạt động DC	75 V
Dải điện áp hoạt động AC	60 V
Khả năng tải điện	3 A
Chiều dài cáp	100 m
Mức độ bảo vệ	IP65 với các đầu dây đóng
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...85 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh với định tuyến cáp linh hoạt	-25 °C...85 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Vật liệu vỏ bọc cáp	Hợp chất cao su
Màu vỏ cáp	vàng