


Mô-đun nguồn VABF-C8-12-P3A5-QX

Số bộ phận: 1894888

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Áp suất vận hành	8 bar
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	-5 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	13.8 g
Cổng nối khí nén 1	chuẩn bị cho hộp
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	PA gia cố