

Chạy không tải FLSR-40-R

Số bộ phận: 19036

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	40
Hướng xoay	Xoay theo chiều kim đồng hồ
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô men xoắn lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	20.03 N m
trọng lượng sản phẩm	1820 g
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc
Vật liệu màng xông	Thép cứng
Vật liệu trục	Thép cứng