

Giắc cắm
SEA-4GS-7-2,5
Số bộ phận: 192008

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Dựa trên tiêu chuẩn	EN 61076-2-101 EN 61984
Kiểu gắn	với ống nối có ren
Vị trí lắp đặt	bất kì
trọng lượng sản phẩm	18 g
Cổng nối điện	4 chân Dạng A M12x1 Giắc cắm thẳng, mối nối vít
Dải điện áp hoạt động DC	250 V
Dải điện áp hoạt động AC	250 V
Khả năng tải dòng điện ở 40 °C	4 A
Độ chịu điện áp xung	2.5 KV
Bộ kết nối cáp	Pg7
Đường kính cáp cho phép	2.5 mm...2.9 mm
Tiết diện cổng nối	0.14 mm²...0.5 mm²
Mức độ bảo vệ	IP65
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...85 °C
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị điện áp thấp của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo quy định của Vương quốc Anh đối với thiết bị điện
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
mức độ ô nhiễm	3
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Vật liệu vỏ	PA
nhà màu	màu đen
Vật liệu đai ốc ren	PA
Vật liệu các tiếp điểm phích cắm	Đồng thau Đồng trắng tráng