

Ổ cắm có cáp
KME-1-24-10-LED
Số bộ phận: 193455

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Hiển thị trạng thái tín hiệu	Đèn LED màu vàng
Kiểu gắn	trên van điện tử với vít trung tâm M3
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
trọng lượng sản phẩm	570 g
Cổng nối điện 1	Ổ cắm góc, thiết kế vuông, 3 chân, dạng C
Cổng nối điện 2	đầu mở, 2 lõi
Điện áp hoạt động danh định DC	24 V
Khả năng tải dòng điện ở 40 °C	4 A
Cổng nối dây dẫn bảo vệ	không có sẵn
Chiều dài cáp	10 m
Đặc điểm dây dẫn	Đối với các ứng dụng tĩnh
Bán kính uốn cong cáp tối thiểu	52 mm
Đường kính cáp	5.2 mm
Dung sai đường kính cáp	± 0,1 mm
Cấu tạo cáp	2 x 0,75 mm ²
Mức độ bảo vệ	IP67 theo IEC 60529
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...80 °C
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị RoHS của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo các quy định UK RoHS
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Vật liệu vỏ bọc cáp	PVC
Vật liệu vỏ	TPE-U (PU)
Vật liệu cửa phốt	NBR
Vật liệu các tiếp điểm phích cắm	Hợp kim đồng mạ bạc