

**Hệ mặt phẳng**  
**EXCH-60-**  
Số bộ phận: 1939785

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                               | Giá trị                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Kích thước                             | 60                                                 |
| Vị trí lắp đặt                         | dọc<br>ngang                                       |
| Cấu trúc xây dựng                      | Cổng dẹt                                           |
| Áp suất vận hành                       | 8 bar                                              |
| Tăng tốc tối đa ngang                  | 50 m/s <sup>2</sup>                                |
| Gia tốc tối đa, thẳng đứng             | 30 m/s <sup>2</sup>                                |
| Tốc độ tối đa, ngang                   | 5 m/s                                              |
| Tốc độ tối đa, dọc                     | 3 m/s                                              |
| Độ chính xác lặp lại                   | ±0,1 mm                                            |
| Thời gian bật                          | 100%                                               |
| Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)    | theo Chỉ thị máy móc của EU                        |
| Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)  | theo quy định của Vương quốc Anh đối với máy móc   |
| Tuân thủ LABS                          | VDMA24364 Vùng III                                 |
| Nhiệt độ bảo quản                      | -10 °C...60 °C                                     |
| Độ ẩm tương đối                        | 0 - 90 %<br>không cô đặc                           |
| Mức áp suất âm thanh                   | 81 dB(A)                                           |
| Mức độ bảo vệ                          | IP40                                               |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh         | 10 °C...50 °C                                      |
| Tải trọng định mức với động học tối đa | 6 kg                                               |
| Kiểu gắn                               | với bộ gá<br>với bộ điều chỉnh<br>với đai ốc trượt |
| Ghi chú vật liệu                       | Tuân thủ RoHS                                      |