

gá từ cho sensor
DASI-Q11-63-A-SL
Số bộ phận: 1971550

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	63
Thiết kế	cho khe chữ T
cho Ø pít tông	Ø63
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	15 g
Kiểu gắn	kẹp trong khe chữ T có chốt ren với ren trong
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vít	Thép mạ kẽm