

Giắc cắm
PS1-SAC31-30POL+LED
Số bộ phận: 197162

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Cổng nối điện	10 chân / 30 chân Ổ cắm / Cầu đầu dây
Dải điện áp hoạt động AC	50 V
Tiết diện cổng nối	0.08 mm²...0.75 mm²
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...100 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Vật liệu vỏ	PBT