

Giắc chuyển đổi
PCBC-A-100
Số bộ phận: 197262

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kiểu gắn	vowis giắc chuyển đổi
Vị trí lắp đặt	bất kì
trọng lượng sản phẩm	5 g
Kích cỡ gói	100
Cổng nối điện	2 chân
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...115 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Vật liệu vỏ	PA