

**Gá chữ U**  
**CRLMC-63**  
Số bộ phận: 197323

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                       | Giá trị                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Kích thước                     | 63                                                                          |
| Dựa trên tiêu chuẩn            | ISO 15552 (trước đây cũng là VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Vị trí lắp đặt                 | bất kì                                                                      |
| Lớp chống ăn mòn KBK           | 4 - ứng suất ăn mòn đặc biệt mạnh                                           |
| Tuân thủ LABS                  | VDMA24364-B2-L                                                              |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -40 °C...80 °C                                                              |
| trọng lượng sản phẩm           | 306 g                                                                       |
| Ghi chú vật liệu               | Tuân thủ RoHS                                                               |
| Vật liệu đồ gắn                | đánh bóng bằng điện<br>thép hợp kim cao                                     |
| Vật liệu ổ trục                | Nhựa                                                                        |