

# Gá chữ U CRLMC-100

Số bộ phận: 197325

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	100
Dựa trên tiêu chuẩn	ISO 15552 (trước đây cũng là VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Vị trí lắp đặt	bất kì
Lớp chống ăn mòn KBK	4 - ứng suất ăn mòn đặc biệt mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...80 °C
trọng lượng sản phẩm	722 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu đồ gá	đánh bóng bằng điện thép hợp kim cao
Vật liệu ổ trục	Nhựa