

Bộ chia khí
GF-1/4
Số bộ phận: 2094

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức	11.5 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	-0.095 MPA...1 MPA -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Lưu lượng bình thường 1-2.1 (6->0)	2932 l/ph
Lưu lượng bình thường 1-2.X mở (6->0)	2977 l/ph
Dòng chảy danh định bình thường 1.1-2.1	1792 l/ph
Số vòng quay tối đa	300 1/phút
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	250 g
Cổng nối khí nén 1	Ren ngoài G1/4
Cổng nối khí nén 2	Ren trong G1/4
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn
Vật liệu trục	thép hợp kim cao