

# Van tiết lưu GRO-1/4

Số bộ phận: 2109

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	Chức năng điều tiết
Cổng nối khí nén 1	G1/4
Cổng nối khí nén 2	G1/4
Phần tử điều chỉnh	Vít xoắn
Kiểu gắn	Lắp đặt đường dây
Lưu lượng danh nghĩa bình thường theo hướng bướm ga	350 l/ph
Áp suất vận hành	0 bar...10 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...60 °C
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn
Vị trí lắp đặt	bất kì
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	-20 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	80 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phốt	NBR
Vít điều chỉnh vật liệu	Thép mạ kẽm