


Khớp thẳng
EAMM-A-D60-60G-G2
Số bộ phận: 2256696

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều dài danh nghĩa	82.4 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Số vòng quay tối đa	6000 1/phút
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô men quán tính khối lượng	34.8 kgmm²
Mô-men xoắn có thể truyền	17 N m
trọng lượng sản phẩm	1350 g
Bộ truyền động mã giao diện	D60 D60C
Mã giao diện Động cơ trong	60G
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS