



Van xả nhanh
SE-3/4
Số bộ phận: 2280

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	Thông hơi nhanh
Cổng nối khí nén 1	G3/4
Cổng nối khí nén 2	G3/4
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Dòng chảy danh nghĩa thông thường thoát khí 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	7500 l/ph
Dòng chảy danh định bình thường thông khí 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	2500 l/ph
Áp suất vận hành	0.5 bar...10 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...75 °C
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Chiều rộng định mức	19 mm
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	-20 °C...75 °C
trọng lượng sản phẩm	710 g
Cổng nối khí nén 3	G3/4
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phốt	NBR