


**Khớp thẳng**  
**EAMM-A-P10-38A-40G**  
Số bộ phận: 2297648

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                       | Giá trị                |
|--------------------------------|------------------------|
| Chiều dài danh nghĩa           | 17 mm                  |
| Vị trí lắp đặt                 | bất kì                 |
| Số vòng quay tối đa            | 8000 1/phút            |
| Tuân thủ LABS                  | VDMA24364-B2-L         |
| Nhiệt độ bảo quản              | -25 °C...60 °C         |
| Độ ẩm tương đối                | 0 - 95 %               |
| Mức độ bảo vệ                  | IP40                   |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 °C...60 °C         |
| Mô men quán tính khối lượng    | 5.87 kgmm <sup>2</sup> |
| Mô-men xoắn có thể truyền      | 12.5 N m               |
| trọng lượng sản phẩm           | 190 g                  |
| Bộ truyền động mã giao diện    | P10-38A                |
| Mã giao diện Động cơ trong     | 40G                    |
| Mã giao diện khớp nối          | 38A                    |
| Ghi chú vật liệu               | Tuân thủ RoHS          |