


Tấm chuyển đổi DAMF-40-FKP

Số bộ phận: 2349284

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	40
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	593 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu tấm	Thép mạ kẽm
Vật liệu vít	Thép, trắng