

Cáp kết nối
NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1
Số bộ phận: 2384165

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Dựa trên tiêu chuẩn	EN 61076-2-101 EN 61076-2-104 EN 61984
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
trọng lượng sản phẩm	28 g
Cổng nối điện 1	Ổ cắm 2x được định góc, M12, 3-chân
Cổng nối điện 2	Giắc cắm góc, M8, 4-cực
Dải điện áp hoạt động DC	0 V...30 V
Khả năng tải dòng điện ở 40 °C	2 A
Chiều dài cáp	0.2 m
Đường kính cáp	2.9 mm
Cấu tạo cáp	2 x 0,14 mm ²
Mức độ bảo vệ	IP65
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-25 °C...80 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Vật liệu vỏ bọc cáp	TPE-U(PUR)