

Đầu nối cho bộ kẹp
EAMH-86-19-C27.3

Số bộ phận: 2429535

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	86
Vị trí lắp đặt	bất kì
Số vòng quay tối đa	5000 1/phút
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô men quán tính khối lượng	8.2 kgmm ²
trọng lượng sản phẩm	76 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS