

# Đầu nối cho bộ kẹp EAMH-110-11-C34

Số bộ phận: 2429555

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                       | Giá trị                |
|--------------------------------|------------------------|
| Kích thước                     | 110                    |
| Vị trí lắp đặt                 | bất kì                 |
| Số vòng quay tối đa            | 5000 1/phút            |
| Tuân thủ LABS                  | VDMA24364-B2-L         |
| Nhiệt độ bảo quản              | -25 °C...60 °C         |
| Độ ẩm tương đối                | 0 - 95 %               |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 °C...60 °C         |
| Mô men quán tính khối lượng    | 32.2 kgmm <sup>2</sup> |
| trọng lượng sản phẩm           | 233 g                  |
| Ghi chú vật liệu               | Tuân thủ RoHS          |