

**Đầu nối cho bộ kẹp**  
**EAMH-145-24-C34**  
Số bộ phận: 2429592

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                       | Giá trị              |
|--------------------------------|----------------------|
| Kích thước                     | 145                  |
| Vị trí lắp đặt                 | bất kì               |
| Số vòng quay tối đa            | 4000 1/phút          |
| Tuân thủ LABS                  | VDMA24364-B2-L       |
| Nhiệt độ bảo quản              | -25 °C...60 °C       |
| Độ ẩm tương đối                | 0 - 95 %             |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 °C...60 °C       |
| Mô men quán tính khối lượng    | 30 kgmm <sup>2</sup> |
| trọng lượng sản phẩm           | 177 g                |
| Ghi chú vật liệu               | Tuân thủ RoHS        |