

Kit chặn
DADP-ES-Q12-40
Số bộ phận: 2536506

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	40
Phạm vi điều chỉnh góc xoay	0 °...270 °
Vị trí lắp đặt	bất kì
Điều chỉnh thích hợp	-6 °
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	450 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu dùng	thép không gỉ hợp kim cao
Vật liệu cần	Beryllium đồng mạ niken
Vật liệu đĩa	Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa