

Kit chặn
EADP-ES-R3-16
Số bộ phận: 2715501

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	16
Phạm vi điều chỉnh góc xoay	0 °...325 °
Vị trí lắp đặt	bất kì
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...50 °C
Mô men quán tính khối lượng JO	0.35 kgcm ²
trọng lượng sản phẩm	100 g
Kiểu gắn	với ren trong
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu dùng	Beryllium đồng mạ niken
Vật liệu mặt bích	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa
Vật liệu gá	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa