


# Kit chặn EADP-ES-R3-25

Số bộ phận: 2721599

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                       | Giá trị                      |
|--------------------------------|------------------------------|
| Kích thước                     | 25                           |
| Phạm vi điều chỉnh góc xoay    | 0 °...325 °                  |
| Vị trí lắp đặt                 | bất kì                       |
| Lớp chống ăn mòn KBK           | 1 - ứng suất ăn mòn thấp     |
| Tuân thủ LABS                  | VDMA24364-B2-L               |
| Nhiệt độ bảo quản              | -20 °C...60 °C               |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | 0 °C...50 °C                 |
| Mô men quán tính khối lượng JO | 1 kgcm <sup>2</sup>          |
| trọng lượng sản phẩm           | 210 g                        |
| Kiểu gắn                       | với ren trong                |
| Ghi chú vật liệu               | Tuân thủ RoHS                |
| Vật liệu dùng                  | Beryllium đồng mạ niken      |
| Vật liệu mặt bích              | Hợp kim nhôm rèn<br>anốt hóa |
| Vật liệu gá                    | Hợp kim nhôm rèn<br>anốt hóa |