


Đầu nối khí dạng T
NEDU-L2R1-V10-M12G5-M12G5
Số bộ phận: 2839867

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Dựa trên tiêu chuẩn	EN 61076-2-101
Kiểu gắn	vặn được
trọng lượng sản phẩm	25 g
Cổng nối điện 1	Ổ cắm thẳng, M12x1, 5 cực, mã A
Cổng nối điện 2	Ổ cắm thẳng, M12, 5 cực, mã D
Cổng nối điện 3	Giắc cắm thẳng, M12, 5 chân, được mã hóa A
Dải điện áp hoạt động DC	0 V...30 V
Khả năng tải dòng điện ở 40 °C	4 A
Độ chịu điện áp xung	1.5 KV
Mức độ bảo vệ	IP65 IP67
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-25 °C...85 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
mức độ ô nhiễm	3
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Vật liệu vỏ	TPE-U(PUR)
nhà màu	màu đen
Vật liệu đai ốc ren	Kém đúc áp lực mạ niken
Vật liệu của phốt	FPM
Vật liệu các tiếp điểm phích cắm	Hợp kim đồng mạ vàng