

Tấm kết nối
VABS-S7-BE-B-G14-VDE1
Số bộ phận: 2999476

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
kiểm soát cung cấp không khí	trong
Áp suất vận hành	0.2 MPA...0.8 MPA 2 bar...8 bar
Tốc độ dòng chảy Kv thông gió	2.2 m³/h
Thông khí lưu lượng Kv	8.6 m³/h
Chống cháy nổ	Vùng 1 (ATEX) Vùng 2 (ATEX) Vùng 21 (ATEX) Vùng 22 (ATEX)
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [:-:-:-]
Lớp chống ăn mòn KBK	4 - ứng suất ăn mòn đặc biệt mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Mức độ bảo vệ	IP65
trọng lượng sản phẩm	250 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Cổng nối khí nén 1	G1/4
Cổng nối khí nén 2	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Cổng nối khí nén 3	G1/4
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu tấm kết nối	Nhôm phủ Ematal
Vật liệu cửa phốt	NBR