

Chạy không tải
FLSR-12-R
Số bộ phận: 30929

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	12
Hướng xoay	Xoay theo chiều kim đồng hồ
Vị trí lắp đặt	bất kì
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô men xoắn lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	1 N m
trọng lượng sản phẩm	220 g
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc
Vật liệu màng xông	Thép cứng
Vật liệu trục	Thép cứng