


Ổ cắm có cáp
KMV-1-230AC-2,5
Số bộ phận: 30940

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kiểu gắn	trên van điện từ với vít trung tâm M3
Vị trí lắp đặt	bất kì
trọng lượng sản phẩm	170 g
Cổng nối điện	Ổ cắm Dạng B
Điện áp hoạt động danh định AC	230 V
Chống phân cực	cho tất cả các kết nối điện
Cổng nối dây dẫn bảo vệ	có sẵn
Chiều dài cáp	2.5 m
Đường kính cáp	6 mm
Cấu tạo cáp	3 x 0,75 mm ²
Mức độ bảo vệ	IP67 theo IEC 60529
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...80 °C
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị điện áp thấp của EU theo chỉ thị RoHS của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo các quy định UK RoHS theo quy định của Vương quốc Anh đối với thiết bị điện
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Vật liệu vỏ bọc cáp	PVC
Vật liệu vỏ	PC
Vật liệu các tiếp điểm phích cắm	Đồng đỏ