

# Đầu nối bảo vệ MKGV-23-M32-B

Số bộ phận: 3152612

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                       | Giá trị                |
|--------------------------------|------------------------|
| Vị trí lắp đặt                 | bất kì                 |
| Kích cỡ gối                    | 100                    |
| Lớp chống ăn mòn KBK           | 2 - bị ăn mòn vừa phải |
| Tuân thủ LABS                  | VDMA24364-B2-L         |
| Mức độ bảo vệ                  | IP54                   |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -40 °C...100 °C        |
| Kiểu gắn                       | với ren ngoài          |
| Ghi chú vật liệu               | Tuân thủ RoHS          |
| Kết nối vít vật liệu           | PA                     |