

Đầu nối bảo vệ MKG-36-PG-29

Số bộ phận: 3156319

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...100 °C
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu ống mềm bảo vệ	PP