

Gá chữ U
LSNG-50
Số bộ phận: 31742

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	50
Dựa trên tiêu chuẩn	VDMA 24562
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...150 °C
Khả năng tải tối đa	2.5 kN
trọng lượng sản phẩm	416 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu đồ gắn	thép hợp kim cao
Vật liệu ổ trục khớp nối	Thép PTFE