


Gá chữ U
LSNSG-32
Số bộ phận: 31747

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	32
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...150 °C
Khả năng tải tối đa	0.9 kN
trọng lượng sản phẩm	105 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu đồ gắn	Thép mạ kẽm
Vật liệu ổ trục khớp nối	Thép PTFE