

Gá chữ U
LBG-80
Số bộ phận: 31765

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	80
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion	Các kim loại có hơn 5% trọng lượng đồng không được phép sử dụng. Các trường hợp ngoại lệ là bo mạch, đường dây, bộ kết nối điện và cuộn dây
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...150 °C
Khả năng tải tối đa	6 kN
trọng lượng sản phẩm	1050 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu đồ gấn	Gang dẻo
Vật liệu bu-lông	Thép cứng
Vật liệu cầu chì	Thép lò xo