

Gá chữ U bên phải LQG-50

Số bộ phận: 31770

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	50
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...150 °C
Khả năng tải tối đa	2.5 kN
trọng lượng sản phẩm	706 g
	24.88 oz
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu đồ gắn	Khuôn đúc bằng thép không gỉ
Vật liệu bu-lông	Thép cứng
Vật liệu cầu chì	Thép lò xo