

Gá chữ U bên phải LQG-63

Số bộ phận: 31771

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	63
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...150 °C
Khả năng tải tối đa	4 kN
trọng lượng sản phẩm	784 g
Trọng lượng sản phẩm	27.63 oz
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu đồ gắn	Gang dẻo
Vật liệu bu-lông	Thép cứng
Vật liệu cầu chì	Thép lò xo