


Gá chữ U LBZS-40

Số bộ phận: 33844

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	40
Vị trí lắp đặt	bất kì
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...150 °C
trọng lượng sản phẩm	138 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu đồ gắn	Khuôn đúc bằng thép không gỉ