


Cổng OR OS-1/2

Số bộ phận: 3427

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	Chức năng HOẶC
Cổng nối khí nén 1	G1/2
Cổng nối khí nén 2	G1/2
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)	5000 l/ph
Áp suất vận hành	1 bar...10 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Chiều rộng định mức	12 mm
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
Cổng nối khí nén 3	G1/2
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS