

**Cuộn điện từ**  
**MSFW-240-50/60-OD**  
Số bộ phận: 34424

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                              | Giá trị                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Vị trí lắp đặt                        | bất kỳ                                                                    |
| Hiển thị vị trí chuyển mạch           | không                                                                     |
| Thời gian siết tối thiểu              | 10 ms                                                                     |
| Thời gian bật                         | 100%                                                                      |
| hệ số công suất cos {phi}             | 0.7                                                                       |
| Giá trị đặc trưng cuộn dây            | 240 V AC: 50/60 Hz, nguồn khởi động 9,0 VA, nguồn giữ 7,0 VA              |
| Tần số dao động cho phép              | +/- 5 %                                                                   |
| Dao động điện áp cho phép             | +/- 10 %                                                                  |
| Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)   | theo chỉ thị điện áp thấp của EU                                          |
| Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp) | theo quy định của Vương quốc Anh đối với thiết bị điện                    |
| Tuân thủ LABS                         | VDMA24364-C1-L                                                            |
| Mức độ bảo vệ                         | IP65                                                                      |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh        | -5 °C...40 °C                                                             |
| Mô men xoắn siết tối đa giắc cắm      | 0.4 N m                                                                   |
| trọng lượng sản phẩm                  | 55 g                                                                      |
| Cổng nối điện                         | 3 chân<br>Phích cắm cỡ với sơ đồ kết nối theo tiêu chuẩn Festo cho MSSD-F |
| Kiểu gắn                              | với đai ốc có khóa                                                        |
| Ghi chú vật liệu                      | Tuân thủ RoHS                                                             |
| Vật liệu cuộn dây điện từ             | Chất dẻo nhiệt rắn<br>Đồng<br>Thép                                        |
| Vật liệu cuộn dây                     | Đồng                                                                      |