

# Bộ gá mặt bích FNG-160

Số bộ phận: 34478

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	160
Tuân theo tiêu chuẩn	ISO 15552 (trước đây cũng là VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...150 °C
trọng lượng sản phẩm	3550 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu đồ gấn	Gang dẻo sơn
Vật liệu vít	Thép mạ kẽm