

Dẫn hướng
FENG-40-250-KF
Số bộ phận: 34503

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	40
Hành trình	250 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Dẫn hướng	Thanh dẫn hướng cầu tuần hoàn
Cấu trúc xây dựng	Dẫn hướng
Chống cháy nổ	Lưu ý thông tin trong chứng nhận
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...80 °C
Lực tối đa Fy	1000 N
Lực tối đa Fy tĩnh	1260 N
Lực tối đa Fz	1000 N
Lực tối đa Fz tĩnh	1260 N
Thời điểm tối đa Mx	44 N m
Thời điểm tối đa Mx tĩnh	55 N m
Max. Moment My	52 N m
Thời điểm tối đa của tôi tính	65 N m
Mô-men tối đa Mz	52 N m
Mô-men tối đa Mz tĩnh	65 N m
Lực dịch chuyển	15 N
trọng lượng sản phẩm	3170 g
Kiểu gắn	với ren trong
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu phần tử dẫn hướng	Thép tôi luyện
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa
Vật liệu dầu chạc	Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa