

Dẫn hướng
FENG-50-320-KF
Số bộ phận: 34511

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	50
Hành trình	320 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Dẫn hướng	Thanh dẫn hướng cầu tuần hoàn
Cấu trúc xây dựng	Dẫn hướng
Chống cháy nổ	Lưu ý thông tin trong chứng nhận
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...80 °C
Lực tối đa Fy	1260 N
Lực tối đa Fy tĩnh	1600 N
Lực tối đa Fz	1260 N
Lực tối đa Fz tĩnh	1600 N
Thời điểm tối đa Mx	65 N m
Thời điểm tối đa Mx tĩnh	83 N m
Max. Moment My	70 N m
Thời điểm tối đa của tôi tĩnh	89 N m
Mô-men tối đa Mz	70 N m
Mô-men tối đa Mz tĩnh	89 N m
Lực dịch chuyển	15 N
trọng lượng sản phẩm	5598 g
Kiểu gắn	với ren trong
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu phần tử dẫn hướng	Thép tôi luyện
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa
Vật liệu dầu chạc	Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa