


Dẫn hướng
FENG-100-100-KF
Số bộ phận: 34530

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	100
Hành trình	100 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Dẫn hướng	Thanh dẫn hướng cầu tuần hoàn
Cấu trúc xây dựng	Dẫn hướng
Chống cháy nổ	Lưu ý thông tin trong chứng nhận
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...80 °C
Lực tối đa Fy	2300 N
Lực tối đa Fy tĩnh	3120 N
Lực tối đa Fz	2300 N
Lực tối đa Fz tĩnh	3120 N
Thời điểm tối đa Mx	198 N m
Thời điểm tối đa Mx tĩnh	268 N m
Max. Moment My	197 N m
Thời điểm tối đa của tôi tĩnh	267 N m
Mô-men tối đa Mz	197 N m
Mô-men tối đa Mz tĩnh	267 N m
Lực dịch chuyển	40 N
trọng lượng sản phẩm	13760 g
Kiểu gắn	với ren trong
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu phần tử dẫn hướng	Thép tôi luyện
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa
Vật liệu dầu chạc	Thép tôi luyện