


Van một chiều có cổng piloted
HGL-3/8-NPT
Số bộ phận: 34879

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	chức năng quay ngược có thể mở khóa
Cổng nối khí nén 1	3/8 NPT
Cổng nối khí nén 2	3/8 NPT
Kiểu gắn	vặn được
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)	0 l/ph...900 l/ph
Áp suất vận hành	0.02 MPA...1 MPA 0.2 bar...10 bar
Áp suất điều khiển	0.12 MPA...1 MPA 1.2 bar...10 bar 17.4 psi...145 psi
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...80 °C
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	-20 °C...80 °C
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS