

Cuộn điện từ
VACC-S18-70-K5-1-U2D
Số bộ phận: 3546816

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kiểu vận hành	điện
Vị trí lắp đặt	bất kì
Hiển thị vị trí chuyển mạch	không
Thời gian bật	100%
Lớp cách nhiệt	H
Giá trị đặc trưng cuộn dây	24 V DC: 7,0 W
Dao động điện áp cho phép	-15 % / +10 %
Phê duyệt bảo vệ Ex bên ngoài Liên minh Châu Âu	Class I, Div. 2 (CA) Class I, Div. 2 (US)
Chống cháy nổ	Class I, Div. 2 (CA) Class I, Div. 2 (US)
Nhiệt độ môi trường xung quanh ngoài	T4A, 120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +80°C
Lớp chống ăn mòn KBK	4 - ứng suất ăn mòn đặc biệt mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Mức độ bảo vệ	IP65
trọng lượng sản phẩm	1700 g
Cổng nối điện	Hộp đấu cuối, đầu vào cấp NPT1/2
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu cuộn dây điện từ	Hợp kim nhôm rèn Gang xám