

Cuộn điện từ
VACC-S18-70-K5-16-U2D
Số bộ phận: 3546913

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kiểu vận hành	điện
Vị trí lắp đặt	bất kì
Hiển thị vị trí chuyển mạch	không
Thời gian bật	100%
Lớp cách nhiệt	H
Giá trị đặc trưng cuộn dây	125 V DC: 7,0 W
Dao động điện áp cho phép	-15 % / +10 %
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị điện áp thấp của EU
Phê duyệt bảo vệ Ex bên ngoài Liên minh Châu Âu	Class I, Div. 2 (CA) Class I, Div. 2 (US)
Chống cháy nổ	Class I, Div. 2 (CA) Class I, Div. 2 (US)
Nhiệt độ môi trường xung quanh ngoài	T4A, 120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +80°C
Lớp chống ăn mòn KBK	4 - ứng suất ăn mòn đặc biệt mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Mức độ bảo vệ	IP65
trọng lượng sản phẩm	1700 g
Cổng nối điện	Hộp đầu cuối, đầu vào cấp NPT1/2
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu cuộn dây điện từ	Hợp kim nhôm rèn Gang xám