

Nút bịt B-1/8

Số bộ phận: 3568

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích cỡ gói	10
Tuân theo tiêu chuẩn	DIN 908
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mô-men xoắn thắt chặt danh nghĩa	3,5 N m
Khả năng chịu được mômen siết danh nghĩa	± 20 %
trọng lượng sản phẩm	7 g
Kiểu gắn	khóa lục giác SW5
Cổng nối khí nén 1	Ren ngoài G1/8
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu các nút bịt	Thép, mạ kẽm
Vật liệu vòng đệm chữ O	PA TPE-U(PUR)