

Đầu nối gai
N-1/2-P-9
Số bộ phận: 3610

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức	8 mm
Loại đệm kín trên ngông vặn vít	Vòng đệm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Thiết kế	dạng thẳng
Kích cỡ gói	1
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	-0.95 bar...16 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô-men xoắn siết tối đa	18 N m
trọng lượng sản phẩm	15.1 g
Cổng nối khí nén 1	Ren ngoài G1/2
Cổng nối khí nén 2	cho ống mềm bên trong Ø 9 mm
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	Nhôm, anot hóa